

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/kolumna-aluminiowa-masso-1990b-2eg-na-3-gniazda-230v-i-2-gniazda-komputerowe-rj45-cat6-ip67-p-90.html>



Kolumna aluminiowa MASSO 1990B 2EG na 3 gniazda 230V i 2 gniazda komputerowe RJ45 cat.6 IP67

Cena brutto	4 255,28 zł
Cena netto	3 459,58 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MASSO_1990B_2EG_3X309FB_2XRJ45_M

Opis produktu

Wysuwana kolumna aluminiowa typu MASSO.1990B 2EG.3X309FB.2XRJ45.M jest przeznaczona do montażu na zewnątrz budynków.

Doskonale rozwiązanie do zasilenia małej gastronomii lub mobilnego punktu obsługi klienta (sieć komputerowa). Kompletna, dostarczana z 3 szczelnymi gniazdami zasilającymi 16A 230V (IP44) oraz 1 podwójnym gniazdem komputerowym RJ45 cat. 6 (IP44). Gniazda komputerowe są ekranowane, FTP.

Mikrokolumna powinna być montowana w podłożu twardym, zwykle betonowym (gruby cokół betonowy). Można ją wkleić bezpośrednio w beton.

Konstrukcja mikrokolumny jest bardzo mocna, bez problemu wytrzymała najazd np. wózka widłowego lub samochodu (do 15 kN).

Kolumna jest odporna min. na działanie soli morskiej.

W mikrokolumnie nie ma zabezpieczeń nadprądowych.

Kolumna posiada listwę zaciskową do podłączenia przewodów zasilających z której miękkimi przewodami zasilane są gniazda 16A 230V.

Wysuwanie kolumny specjalnym kluczem (klucz jest dostarczany razem z kolumną).

Zasilanie puszki (przelotowe lub końcowe): z boku (2 x PG16) lub od dołu (3 x PG16).

Dławiki należy zamawiać osobno (nie są dostarczane z kolumną).

Szczelność **IP 67** jest zachowana w stanie maksymalnego wysunięcia i zamknięcia puszki.

Mikrokolumna nie wymaga podłączenia do instalacji odwadniającej.

Sposób wysuwania mikrokolumny- zastosowano ręczne wysuwanie (wyciąganie) kolumny specjalnym kluczem i następnie, poprzez obrót, blokowanie jej pozycji.

Blokownie poprzez obrót dotyczy zarówno pozycji wysuniętej (górne położenie) jak i schowanej (zamkniętej).

Kolumna zwykle nie opada do końca pod wpływem własnego ciężaru, musi być pewnie domknięta. Dopiero wtedy wykonujemy niewielki obrót kluczem do oporu, zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara.

W odwrotnej kolejności postępujemy przy otwieraniu kolumny. Otwieranie i zamykanie kolumny jest łatwe i nie wymaga użycia dużej siły.

Wymiary podstawy kolumny 170x170mm.

Średnica wysuwanej/ruchomej kolumny 156 mm.

Wysokość kolumny po całkowitym wysunięciu 112 mm.

Minimalne zagłębienie kolumny 170 mm.

Jako opcja dostępny jest zespół poziomujący (stopki + śruby poziomujące w zakresie do 25 mm).

Zespół poziomujący należy zamawiać osobno.

Dawny numer katalogowy: 1990B_3PLA